


Laippalevy pinnankorkeusantureille

FLANGE PLATE 100-125 D16



Sovellutus

Malli	kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL	
Painealue	[bar]	0,5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...80
--------------------	------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	252
Materiaalit	laippa: alumiini eloksoitu; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrenkas: FKM	
Kiristysmomentti	[Nm]	6...9
Anturiliitäntä	Puristusliitin Ø 16 mm	
Prosessiliitäntä	laippa	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------