




Laippalevy pinnankorkeusantureille

FLANGE PLATE 54-52X52



1 tiivisteet

Sovellutus

Malli

kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL

Painealue

[bar]

0,5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

0...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

121

Materiaalit

laippa: alumiini eloksoitu; lukkomutteri: ruostumaton teräs;
väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM; tiiviste: tesnit

Kiristysmomentti

[Nm]

6...9

Anturiliitântä

Puristusliitin Ø 16 mm

Prosessiliitântä

laippa

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl