


Clamp-yhde prosessiantureille

FITTING LI G3/4/D16



Sovellutus

Malli	kapasitiivisille pintavahdeille LI
Asennus	Puristusliitin
Painealue [bar]	0,5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...60
-------------------------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	67,8
Mitat [mm]	Ø 31 / L = 36
Materiaalit	messinki niklattu; TPE; tiiviste: FKM
Kiristysmomentti [Nm]	10
Anturiliitäntä	Ø 16 mm
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 3/4 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------