




Clamp-yhde prosessiantureille

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM



- 1 puristusruuvi
- 2 kiristysrengas
- 3 kierreadapteri

EC 1935/2004 

Sovellutus		
Sovellutus		hygieniset järjestelmät
Asennus		Puristusliitin
Aine		pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet
Painealue	[bar]	10
Ei kuollutta aluetta		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...150
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	100
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kiristysrengas: PEEK
Kiristysmomentti	[Nm]	< 10; (kierreadapteri; 10 ± 1 Läpivientiadapteri)
Anturiliitântä		Ø 8 mm
Prosessiliitântä		kierreliitântä G 1/2 tiivistekartio

E43020



Clamp-yhde prosessiantureille

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl