




Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE G3/4 L240



1 kiinnike keskityskappaleelle

CRN

Sovellutus

Malli	pinnankorkeusantureille LR	
Aineen lämpötila [°C]		-40...200
Painealue [bar]		16
Tyhjiökestoisuus [mbar]		-1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]		16

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	180,5
Materiaalit	Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)
Anturiliitântä	kierrelliitântä G 3/4 sisäkierre
Prosessiliitântä	kierrelliitântä G 3/4 ulkokierre
Pituus L [mm]	240

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiiviste: 1
--------------------	-------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------