




Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE G3/4 L1600



1 kiinnike keskityskappaleelle

CRN

Sovellutus	
Malli	pinnankorkeusantureille LR
Aineen lämpötila [°C]	-40...200
Painealue [bar]	16
Tyhjiökestoisuus [mbar]	-1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	16
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	890
Materiaalit	Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)
Anturiliitântä	kierrelitântä G 3/4 sisäkierre
Prosessiliitântä	kierrelitântä G 3/4 ulkokierre
Pituus L [mm]	1600
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiiviste: 1
Tarvikkeet (lisävaruste)	Keskityskappale koaksiaaliputkille:, E43222
Huomautuksia	
Huomautuksia	Jos käyttö tapahtuu DNV GL-olosuhteissa, tarvitaan asennuksessa lisäkeskityskappale
Pakkausyksikkö	1 kpl