



Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE NPT L1600



1 kiinnike keskityskappaleelle

CRN

Sovellutus		
Malli	pinnankorkeusantureille LR	
Aineen lämpötila	[°C]	-40...200
Painealue	[bar]	16
Tyhjiökestoisuus	[mbar]	-1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	16
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	875
Materiaalit	Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)	
Anturiliitântä	kierrelitântä G 3/4 sisäkierre	
Prosessiliitântä	kierrelitântä 3/4" NPT ulkokierre	
Pituus L	[mm]	1600
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	