



Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE NPT L1400



1 kiinnike keskityskappaleelle

Sovellutus

Malli	pinnankorkeusantureille LR
Aineen lämpötila [°C]	-40...200
Painealue [bar]	16
Tyhjiökestoisuus [mbar]	-1000

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	780
Materiaalit	Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)
Anturiliitäntä	kierrelitiäntä G 3/4 sisäkierre
Prosessiliitäntä	kierrelitiäntä 3/4" NPT ulkokierre
Pituus L [mm]	1400

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------