




Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE G3/4 L300



1 kiinnike keskityskappaleelle

CRN

Sovellutus		
Malli		pinnankorkeusantureille LR
Aineen lämpötila	[°C]	-40...200
Painealue	[bar]	16
Tyhjiökestoisuus	[mbar]	-1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	16
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	215,5
Materiaalit	Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)	
Anturiliitäntä	kierreliitäntä G 3/4 sisäkierre	
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre	
Pituus L	[mm]	300
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	tiiviste: 1	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	