




Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE G3/4 L150



1 Tiiviste

CRN

Sovellutus		
Malli		pinnankorkeusantureille LR
Aineen lämpötila	[°C]	-20...200
Painealue	[bar]	16
Tyhjiökestoisuus	[mbar]	-1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	16
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	135
Materiaalit		Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; Nippuside: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)
Anturiliitântä		kierrelitântä G 3/4 sisäkierre
Prosessiliitântä		kierrelitântä G 3/4 ulkokierre
Pituus L	[mm]	150
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		tiivisteet: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl