


Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25

EC 1935/2004 FCM 

Sovellutus		
Painealue	[bar]	40
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	219,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)	
Anturiliitântä	G 1/2 tiivistekartio	
Prosessiliitântä	putkikierre DN25 (1") DIN 11851	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	