


Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 
Sovellutus

Painealue	[bar]	40
-----------	-------	----

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	341,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)	
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio	
Prosessiliitäntä	putkikierte DN40 (1,5") DIN 11851	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------