




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 vuotoaukko



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla	
Painealue [bar]	25	
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	25	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	203
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio
Prosessiliitäntä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------