
E43320

Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 kiinnike keskityskappaleelle

Sovellutus		
Malli		Versio ilman reikiä, pinnankorkeusantureille, LR
Aineen lämpötila	[°C]	-40...200
Painealue	[bar]	16
Tyhjiökestoisuus	[mbar]	-1000
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	289
Materiaalit		Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)
Anturiliitäntä		kierreliitäntä G 3/4 sisäkierre
Prosessiliitäntä		kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre
Pituus L	[mm]	450
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		tiiviste: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl