

Ruuviliitos peitelevyllä

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: virtaussäädin 0,3 mm

Sovellutus

Painealue	[bar]	630
-----------	-------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
--------------------	------	----------

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovelluksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	76,2
Materiaalit	kytkentäkotelo: teräs (1.0718); pinnan ominaisuudet: sinkki / nikkeli harmaa; tiiviste: NBR	
Anturiliitäntä	G 1/4	
Prosessiliitäntä	M16 x 2 Minimess	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------