




Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED



1 kiinnike keskityskappaleelle

CRN

Sovellutus	
Malli	reijitetty malli, pinnankorkeusantureille, LR
Aineen lämpötila [°C]	-40...200
Painealue [bar]	16
Tyhjiökestoisuus [mbar]	-1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	16
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	620
Materiaalit	Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)
Anturiliitäntä	kierrelliitäntä G 3/4 sisäkierre
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä G 3/4 ulkokierre
Pituus L [mm]	1200
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiiviste: 1
Tarvikkeet (lisävaruste)	Keskityskappale koaksiaaliputkille: 1, E43222
Huomautuksia	
Huomautuksia	Jos käyttö tapahtuu DNV GL-olosuhteissa, tarvitaan asennuksessa lisäkeskityskappale
Pakkausyksikkö	1 kpl