




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 tiiviste Aseptoflex Vario -adapteri
2 tiivistyskartio anturi

EC 1935/2004 

Sovellutus

Painealue [bar] 50

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	220,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitântä	G 1/2 tiivistekartio
Prosessiliitântä	kierrelitântä G 1 ulkokierre Aseptoflex Vario
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------