


Joustokytkin kulma-antureille

COUPLING 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
2 syvyys der Klemmnabe

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	25,7
Mitat [mm]	Ø 25 / L = 24
Materiaalit	alumiini
Kiristysmomentti [Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm
Ulkohalkaisija D [mm]	25
Sisähalkaisija 1 [mm]	10
Sisähalkaisija 2 [mm]	10
Keskitysaukon syvyys [mm]	7
Puristusruuvi [mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Pituus [mm]	24
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]	8000
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm]	± 0,5
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm]	± 0,3
Maks. kulmapoikkeama [°]	± 4,0

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl