


Joustokytkin kulma-antureille

COUPLING 25-10-10-32-KV



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | M4 x 12 - ISO 4762 (2x) |
| 2 | syvys der Klemmnabe |

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	32,9
Mitat	[mm]	Ø 25 / L = 32
Materiaalit		alumiini
Kiristysmomentti	[Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm
Ulkohalkaisija D	[mm]	25
Sisähalkaisija 1	[mm]	10
Sisähalkaisija 2	[mm]	10
Keskitysaukon syvyys	[mm]	8
Puristusruuvi	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Pituus	[mm]	32
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	6000
Maks. aksiaalinen poikkeama	[mm]	± 0,5
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen	[mm]	± 0,35
Maks. kulmapoikkeama	[°]	± 4,0

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl