


## Joustokytkin kulma-antureille

COUPLING 25-8-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)  
2 syvyys der Klemmnabe

## Mekaaniset tiedot

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Paino [g]                               | 33,5                              |
| Mitat [mm]                              | Ø 25 / L = 32                     |
| Materiaalit                             | alumiini                          |
| Kiristysmomentti [Nm]                   | ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm |
| Ulkohalkaisija D [mm]                   | 25                                |
| Sisähalkaisija 1 [mm]                   | 8                                 |
| Sisähalkaisija 2 [mm]                   | 10                                |
| Keskitysaukon syvyys [mm]               | 8                                 |
| Puristusruuvi [mm]                      | M4 x 12 - ISO 4762 (2x)           |
| Pituus [mm]                             | 32                                |
| Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]  | 6000                              |
| Maks. aksiaalinen poikkeama [mm]        | ± 0,5                             |
| Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm] | ± 0,35                            |
| Maks. kulmapoikkeama [°]                | ± 4,0                             |

## Huomautuksia

|                |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huomautuksia   | Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa.<br>Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti. |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl                                                                                                                                                                                                         |