


Jousilevykytkin

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Poistuva tuote



Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	31
Mitat	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiaalit		sinkkipainevalu; PA
Ulkohalkaisija D	[mm]	30
Sisähalkaisija 1	[mm]	6
Sisähalkaisija 2	[mm]	8
Pituus L	[mm]	22
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	12000
Maks. aksiaalinen poikkeama	[mm]	± 0,4
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen	[mm]	± 0,3
Maks. kulmapoikkeama	[°]	± 2,5

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl