


Kytkestävä urosliitin

SSTGK120MKRFKSG



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...125
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	44,8
Mitat	[mm]	28 x 28 x 52
Materiaalit		messinki muovipinnoitettu; PA 6.6 musta
Valukotelomateriaali		messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu
Mutterin materiaali		messinki, muovipinnoitettu / PA 6.6, muovipinnoitettu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä

juotosliitos: ...1 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: messinki, muovipinnoitettu

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: PA 6.6, muovipinnoitettu





Kytkevä urosliitin

SSTGK120MKRFKSG

Liitäntä

