


Kytkestävä liitin

SDOGK120--LFKSG



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...125
--------------------	------	-----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	45
-------	-----	----

Mitat	[mm]	28 x 28 x 53
-------	------	--------------

Materiaalit		messinki muovipinnoitettu; PA 6.6 musta
-------------	--	---

Valukotelomateriaali		messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu
----------------------	--	-------------------------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

juotosliitos: ...1 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu



E60124



Kytkevä liitin

SDOGK120--LFKSG

Liitäntä

