


Kytkestävä liitin

SDOGK120MKRFKSG



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...125
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	79
Mitat	[mm]	25 x 25 x 45
Materiaalit		messinki niklattu
Valukotelomateriaali		messinki, niklattu
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä

juotosliitos: ...1 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...6 mm

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu



E60136



Kytkevä liitin

SDOGK120MKRFKSG

Liitäntä

