


Kytkestävä liitin

SDOGK170MKLFKSG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...125
--------------------	------	-----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	68,6
-------	-----	------

Mitat	[mm]	28 x 28 x 52
-------	------	--------------

Materiaalit		messinki muovipinnoitettu; PA 6.6 musta
-------------	--	---

Valukotelomateriaali		messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu
----------------------	--	-------------------------------------

Mutterin materiaali		messinki, muovipinnoitettu / PA 6.6, muovipinnoitettu
---------------------	--	---

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Kytkestävä liitin

SDOGK170MKLFGSG


Sähköinen liitäntä

juotos-/puristusliitäntä: ...0,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: messinki, muovipinnoitettu

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: PA 6.6, muovipinnoitettu



Liitäntä

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____