E60158

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGK120MKR0020B12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	4,5...30 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1822,2
Mitat	[mm]	28 x 28 x 52
Materiaalit		messinki muovipinnoitettu; PA 6.6 musta
Valukotelomateriaali		messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu
Mutterin materiaali		messinki, muovipinnoitettu / PA 6.6, muovipinnoitettu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

E60158

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGK120MKR0020B12

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: messinki, muovipinnoitettu

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: PA 6.6, muovipinnoitettu



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen