


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGK120MKR0050B12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	4454,4
-------	-----	--------

Mitat	[mm]	28 x 28 x 52
-------	------	--------------

Materiaalit		messinki muovipinnoitettu; PA 6.6 musta
-------------	--	---

Valukotelmateriaali		messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu
---------------------	--	-------------------------------------

Mutterin materiaali		messinki, muovipinnoitettu / PA 6.6, muovipinnoitettu
---------------------	--	---

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Liitântäkaapeli naaraspistoikkeella

ADOGK120MKR0050B12


Sähköinen liitântä

Kaapeli: 50 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: messinki, muovipinnoitettu

Pistokeliitântä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: PA 6.6, muovipinnoitettu



Liitântä

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen