


E60174



Kytkestävä liitin

SDOGJ120MSLFKPG



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	55,3
Mitat	[mm]	18 x 18 x 60
Materiaalit		messinki niklattu
Valukotelomateriaali		messinki, niklattu
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Kytkestävä liitin

SDOGJ120MSLFPKG

Sähköinen liitäntä

juotosliitos: ...0,25 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M18, suora; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____