


Paljekyllkin

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 syvyys der Klemmnabe

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	36,5
Mitat [mm]	Ø 20 / L = 29
Materiaalit	laippa: 1.4404 (V4A/316L); Ääni : 1.4571 (V4A/316Ti)
Kiristysmomentti [Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 150 Ncm
Ulkohalkaisija D [mm]	20
Sisähalkaisija 1 [mm]	6
Sisähalkaisija 2 [mm]	10
Keskitysaukon syvyys [mm]	6,4
Puristusruuvi [mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Pituus [mm]	29
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]	10000
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm]	± 0,4
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm]	± 0,25
Maks. kulmapoikkeama [°]	± 4,0

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl