


Kaksoissilmukkakytin

DL COUPLING V2A 29-10-10-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
2 syvyys der Klemmnabe

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -30...80

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	27,6
Materiaalit	akselisovitin: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); kaksoissilmukkakytin: PU
Kiristysmomentti [Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 100 Ncm
Ulkohalkaisija D [mm]	29
Sisähalkaisija 1 [mm]	10
Sisähalkaisija 2 [mm]	10
Keskitysaukon syvyys [mm]	9
Puristusruuvi [mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Pituus [mm]	29
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]	3000
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm]	± 2
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm]	± 2
Maks. kulmapoikkeama [°]	± 10
Kierrejousen jäykkyys [Nm/rad]	13

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimi-arvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl