


E70440



Doppelkaefigzugfederklemme

Double cage clamps / 6 pcs.



Sähköiset tiedot

Maks. kuormitusvirta [A] 10; (2,5 mm²)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -40...105

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 36,3

Materiaalit virralliset osat: kupariseos tinattu; PA

Kiristysmomentti [Nm] 0,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 6 kpl

Sähköinen liitäntä

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10...12 mm