


AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter ye ProcessL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E70455

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Malli

AS-i

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

26,5...31,6 DC

Lähdöt

Lähtöjen maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-30...80

Suojausluokka

IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

EMC

EN 61000-6-2

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

49,5

Materiaalit

metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L);
kumiiviste kosketinnastoille: FPM; O-rengas: EPDM

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Momenttiavain:, E70390


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

**AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)**

FC Splitter ye ProcessL

Sähköinen liitäntä**Liitäntä**

1	AS-i +
3	AS-i -

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Kiristysmomentti: 0,6...0,8 Nm