


AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter ye ProcessL



Sovellutus

Malli

AS-i

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

26,5...31,6 DC

Lähdöt

Lähtöjen maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-30...80

Suojaluokka

IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

EMC

EN 61000-6-2

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

47

Materiaalit

metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L);
kumiiviste kosketinnastoille: FPM; O-rengas: EPDM

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Momenttiavain:, E70390

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter ye ProcessL

Sähköinen liitäntä



Liitäntä

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Kiristysmomentti: ...0,8 Nm