




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter ASI 0,6m M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E70583
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus	
Sovellutus	AS-i-jännitteen siirto M12-naarasliittimeen
Lähdöt	
Sähköinen rakenne	AS-i
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[°C] -25...75
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Paino	[g] 61,6
Mitat	[mm] 40 x 19 x 35
Materiaalit	kotelo: PA 6.6-GF25
Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	lattakaapelin päätytiiviste:, E70413 Kutistemuovihuppu:, E70113
Huomautuksia	
Huomautuksia	Lattakaapelin ei pitäisi päättyä haaroittimessa. Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

E70483




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter ASI 0,6m M12

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



Liitäntä

1	AS-i +
3	AS-i -