


AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter ASI/AUX M12

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E70587

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Lähdöt

Sähköinen rakenne

AS-i

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...75

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

40

Mitat

[mm]

40 x 32,5 x 35

Materiaalit

PA 6.6-GF25

Kivistysmomentti

[Nm]

< 1,65

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

lattakaapelin päätytiiviste:, E70413

Kutistemuovihuppu:, E70113

Huomautuksia

Huomautuksia

Lattakaapelin ei pitäisi päättyä haaroittimessa.


Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



E70487



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter ASI/AUX M12

Liitäntä

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +