


AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter 5m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E70599

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Sovellutus

Liitos lattakaapelista pyörökaapeliin

Lähdöt

Sähköinen rakenne

AS-i

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...75

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

162,2

Mitat

[mm]

39,7 x 18,6 x 39,6

Materiaalit

PA 6 vahvistettu kuitu; Pyörökaapeli: PUR; Johdineriste: PVC

Kivistysmomentti

[Nm]

< 1,65

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

lattakaapelin päätytiiviste:, E70413

Kutistemuovihuppu:, E70113

**AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)**

FC Splitter 5m

Huomautuksia

Huomautuksia

Lattakaapelin ei pitäisi päättyä haaroittimessa.

Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntäKaapeli: 5 m; 2 x 0,34 mm²

AS-i + ruskea

AS-i - sininen