




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



| Sovellutus                         |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sovellutus                         | AS-i-jännitteen siirto M12-naarasliittimeen |
| Sähköiset tiedot                   |                                             |
| Suojausluokka                      | III                                         |
| Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4                                           |
| Lähdöt                             |                                             |
| Sähköinen rakenne                  | AS-i                                        |
| Käyttöolosuhteet                   |                                             |
| Ympäristölämpötila [°C]            | -25...75                                    |
| Suojausluokka                      | IP 67                                       |
| Mekaaniset tiedot                  |                                             |
| Paino [g]                          | 83,1                                        |
| Materiaalit                        | kotelo: PBT / PC                            |
| Kiristysmomentti [Nm]              | 1,65                                        |
| Tarvikkeet                         |                                             |
| Tarvikkeet (lisävaruste)           | lattakaapelin päätytiiviste:, E70413        |
|                                    | Kutistemuovihuppu:, E70113                  |

**AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)**

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

**Huomautuksia**

Huomautuksia

Lattakaapeli ei saa päättyä haaroittimeen.



Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.

Pakkausyksikkö

1 kpl

**Sähköinen liitäntä**Kaapeli: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR

**Liitäntä**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |