


E70600



AS-i-jännitteenjakaja

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Sovellutus

Malli

AS-i / 24 V

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

26,5...31,6 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

8

Lisäjännitesyöttö

[V]

24 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...75

Suojausluokka

IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

89,5

Materiaalit

PA 6.6; ruuvit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Mutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Lattakaapelitiiviste: NBR

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl