


Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGH030MSS0005B03

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



E70002



Liitäntäkaapeli uospistokkeella

ASTGH030MSS0005B03

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen