




Liitäntäkaapeli

VSTA030MSS0002A02VDAB031--S

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	15 x 30 x 39
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvi merkintäkenttä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu






Liitäntäkaapeli

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 2 x

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

