




Liitäntäkaapeli

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 30 x 39
-------	------	--------------

Materiaalit		PUR
-------------	--	-----

Valukotelmateriaali		PUR
---------------------	--	-----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Tarvikkeet


Toimitettavat osat		ruuvi merkintäkenttä
--------------------	--	-------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu






Liitäntäkaapeli

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

