


Liitäntäkaapeli

VSTGH030MSS0020A03DOGF030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
-------------------	------------

Suojausluokka	III
---------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
-------------	-----

Valukotelomateriaali	TPU
----------------------	-----


Mutterin materiaali	messinki, niklattu
---------------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu





Liitäntäkaapeli

VSTGH030MSS0020A03DOGF030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 20 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

