


Liitântäkaapeli

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Suojausluokka	III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



E70028




Liitäntäkaapeli

VDOAF030MSS0005A03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

