




Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot


Mitat	[mm]	15 x 15 x 42
Materiaalit		TPU
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm






Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSS0010A04STGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

