


Liitântäkaapeli

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	15 x 15 x 42
-------	------	--------------

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		TPU
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



**Liitäntäkaapeli**

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

Sähköinen liitäntäKaapeli: 20 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - Naarasliitin**

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm

