


## Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS0015A04STAH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sähköiset tiedot

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Käyttöjännite | [V] | 10...30 DC |
|---------------|-----|------------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...90 |
|--------------------|------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 67 |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Materiaalit          | TPU                |
| Valukotelomateriaali | TPU                |
| Mutterin materiaali  | messinki, niklattu |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu






## Liitäntäkaapeli

VDOAH040MSS0015A04STAH040MSS

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 15 m, PUR / PVC, oranssi, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu

