


## Y-liitäntäkaapeli

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: EVC437

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...30 DC

Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojaluokka IP 67

## Mekaaniset tiedot

Paino [g] 0,108

Valukotelomateriaali TPU

Mutterin materiaali messinki, niklattu

Tiivistemateriaali FKM

Haaroitusrasian porttimäärä 2

## Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen |
|        | käyttö       | 1 x LED, vihreä    |

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl



## Y-liitäntäkaapeli

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

## Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 1 m, PUR, musta, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Sähköinen liitäntä - urospistoke C

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



## Liitäntä



## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta, läpikuultava; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



# E70063



## Y-liitäntäkaapeli

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta, läpikuultava; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM;  
Kivistysmomentti: 0,6...1,5 Nm

