




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Vaihtoehtoiset tuotteet: E75005

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Malli

AS-i

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

26,5...31,6 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...75

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

17,9

Materiaalit

PA

Valukotelomateriaali

PA

Huomautuksia

Huomautuksia

asennusohjeet Avaa ensin veitsiliittimen oranssi kiinnike.

Työnnä kaapeli kiinnikkeeseen ja sulje se taas.

Ruuva kiinnike takaisin veitsiliitimeen.

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

	kytkettynä keltaiseen AS-i-lattakaapeliin
1	AS-i +
3	AS-i -
	kytkettynä mustaan lattakaapeliin
1	+24V DC
3	0V

E70096



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA

