


Kytkestävä liitin

SDOGL070PLSFKPG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E70142

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	10
-------------------------------	-----	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...100
--------------------	------	-----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Mitat	[mm]	29 x 29 x 71
-------	------	--------------

Materiaalit		PBT
-------------	--	-----

Valukotelmateriaali		PBT
---------------------	--	-----

Mutterin materiaali		PBT
---------------------	--	-----

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E70100



Kytettävä liitin


SDOGL070PLSFKPG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 10...12 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x Rd24, suora; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: PBT



Liitäntä

