


E70124



Liitäntäkaapeli

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...36 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...90

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] 15 x 15 x 42

Materiaalit TPU; PBT

Valukotelomateriaali TPU / PBT

Mutterin materiaali PBT / PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PBT; Lukitus: PBT



E70124




Liitäntäkaapeli

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PBT; Lukitus: PA

